



Alicates de corte lateral para mecánicos, cromados con recubrimiento en mangos, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 724201 125 |
| GTIN | 4003773005315 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC. Articulación empotrada con paso sin holgura. Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------------|
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø | 2,5 mm |
| Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø | 0,6 mm |
| con muelle de abertura | no |
| Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø | 1 mm |
| con muelle de abertura conmutable | no |
| Longitud total | 125 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Mango | Funda de varios componentes |

Hoja de datos

| | |
|------------------------------|---|
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) |
| Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Alicate cortante |