



Alicates de corte lateral modelo resistente, pulidos, con muelle de apertura, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	725231 180
GTIN	4003773060192
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta.

Con muelle de apertura conectable. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida.

Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima

Mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida

Hoja de datos

Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante