



Alicate regulable Cobra®ES con ajuste de precisión a intervalos cabeza extradelgada, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	706251 180
GTIN	4003773088981
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. **Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador elástico. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Alicata atramentada en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Mango	revestido de plástico
Abertura de sujeción para tubos	1,1/4 pul
Longitud total	180 mm
Serie	Cobra®ES
Número de enclavamientos ajuste preciso	18
Abertura de sujeción para hexágono	32 mm
Superficie	atramentado en negro
Norma	DIN ISO 8976

Hoja de datos

Versión mordaza	extrafinas
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	sí
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables