

Garant

Nivel de burbuja de metal ligero electrónico, Longitud: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	467520 250
GTIN	4007368121695
Clase de artículo	41H

Descripción

Ejecución:

Mide electrónicamente el ángulo y lo muestra digitalmente. El ordenador de medición se puede calibrar en cuestión de segundos, tanto en posición horizontal como vertical. También puede utilizarse de forma convencional gracias a un nivel horizontal y otro vertical.

Ventaja:

- **La batería de iones de litio se puede cargar a través del USB-C.**
- **Rotación automática de la pantalla.**
- **Perfil de aluminio anodizado estable.**
- **Superficie de medición prismática.**
- **Orientación acústica.**
- **Estando al polvo y al agua.**
- **Nivel de burbuja digital integrado.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estando al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye batería. En un tubo de plástico estable y transparente.

Partes opcionales:

- **Cargador USB n.º 081601 tam. HC105.**
- **Cable de carga USB n.º 081603 tam. USB#C.**

Descripción técnica

Margen de error en posición normal y para medición
envolvente

0,5 mm/m

Hoja de datos

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Longitud	250 mm
Margen de error módulo electrónico	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grados
Clase de protección IP	IP 67
Técnica de medición	digital
Material carcasa	Aluminio
Calibración	H2
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Productos adecuados

No Shop URL available for: 467520 250