

Garant**Nivel de burbuja con imán, Longitud: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467445 250
GTIN	4007368121848
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Con indicador de nivel giratorio de 360° con ajuste fino. Ranura en V e imán en la superficie de medición.

Nivel de burbuja pequeño, manejable. Perfil de aluminio fundido a presión. Superficies de medición fresadas con suela prismática. Niveles de burbuja de vidrio acrílico irrompibles (vertical y horizontal).

Descripción técnica

Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Orificio de agarre	no
Número niveles de burbuja horizontales	2
Número niveles de burbuja verticales	1
Longitud	250 mm
Imán	sí
Modelo superficie de medición	Planeado con fresa
Técnica de medición	analógico
Material carcasa	Aluminio fundido a presión
Tipo de producto	Nivel de burbuja

