

Garant

Disco de corte GARANT Master Uni EXTRA ESTRECHO, acero, INOX, Ø de muela: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	563240 125
GTIN	4069515040259
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

El **grano de cerámica (CER)** autoafilable y el **sistema de aglomerado de alto rendimiento** de nuevo desarrollo permite un **rendimiento de rectificado multiplicado y una agresividad constante con un rectificado de pulimiento extremadamente frío** en comparación con los discos de corte convencionales (A).

- **Máxima productividad gracias a cortes muy rápidos.**
- **Equilibrio óptimo entre un comportamiento de corte extremadamente suave con el mínimo esfuerzo y la máxima durabilidad.**
- **Especificación: CER60Q-BF.**

Descripción técnica

Descripción de la forma	recta
Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1 mm

Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		