

Garant

Armario ropero con cierre de falleba, Número de departamentos: 4



Datos de pedido

Número de pedido	949026 4
GTIN	4069515040556
Clase de artículo	91G

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del armario ropero dispone de patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado (no incluido en el suministro).

Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Hoja de datos

Peso	68 kg
para candado	sí
Norma	DIN 4547
Ranura de ventilación panel posterior	sí
Altura	1850 mm
Barnizado especial posible	sí
Ranura de ventilación puerta	no
Número de barras para ropa	1
Modelo cerradura	Cierre de falleba
Cubierta inclinada	no
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Altura útil por departamento	780 mm
Profundidad útil por departamento	472 mm
Anchura	800 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Letrero para el nombre	sí
Modelo estructura inferior	Pies de aluminio
Número de departamentos	4
adecuado para casco integral	sí
Profundidad	520 mm
Anchura útil por departamento	342 mm
Grosor material	0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/949026-4>