

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	15 mm
Código ISO Soporte	E12M STFPCR/L11
Desplazamiento central L_3	8 mm
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	11,5 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500