

Garant

Tuerca de sujeción ER High Speed, para ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	309595 16
GTIN	4069515040631
Clase de artículo	31Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una **fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con hexágono SW 25.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	80 Nm
Rosca	M22x1,5

Hoja de datos

Ø exterior D	28 mm
Longitud total L	18 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete