



Tuerca de apriete ER, para ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	309585 16
GTIN	4069515040570
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada. **Con hexágono** SW 25.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Ø exterior D	28 mm
Longitud total L	18 mm
Rosca	M22x1,5
Par de apriete máximo	80 Nm

Hoja de datos

Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete