



Tuerca de apriete ER-Mini, para ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	309605 25
GTIN	4069515040723
Clase de artículo	31Z

Descripción

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

- Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descripción técnica

Ø exterior D	35 mm
Para ER	25 mm
Rosca	M30×1
Longitud total L	21 mm
Par de apriete máximo	45 Nm
Norma	DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Hoja de datos

Estrategia de arranque de virutas

HSC

Tipo de producto

Tuerca de apriete