

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	E16R STFCCR/L11
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	19 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	25 mm
Desplazamiento central $L_3$	10 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15,4 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500