

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	23 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	AH20R STFPCR/L11
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500