

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	28 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	AH25R STF/CR/L16
Desplazamiento central L_3	17 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500