

Garant
**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/11mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E10K STFCR/L11
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9,6 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500