

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	28 mm
Código ISO Soporte	AH25R STF/CR/L16
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500