

LOCTITE**Sellador de superficies, 50 ml, ID del fabricante: 574**

Datos de pedido

Número de pedido	083331 574
GTIN	4058093008973
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Para bridas metálicas rígidas a la torsión.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Quality Dress	LOCTITE 574
Resistencia funcional según	6 h

adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	50 ml
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	resistente al glicol
Propiedad	resistente al agua
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
adecuado para material	Metal
Par inicial de arranque mínimo	6 Nm
Viscosidad dinámica	23000 mPas
Punto de inflamación	93,3 °C
Base química	Dimetacrilato
Forma	pastoso
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Resistencia manual al cabo de	30 min
Color	naranja
intersticio máximo	0,25 mm
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,15 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador