



## Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/11 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Clase de artículo	25U

### Descripción

#### Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango  $D_3$ : 10 mm

Código ISO Soporte: A10L STLCCR/L11

Ángulo de ajuste  $\kappa$ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: TC.. 1102..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min}$ : 12 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 6,2 mm

### Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	12 mm
Desplazamiento central $L_3$	6,2 mm
Tornillo para plaquita	269022 4
Código ISO Soporte	A10L STLCCR/L11
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados

Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4
Tornillo de amarre	269407
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8