

atlas®

Zapato abotonado negro/azul SL 605 XP®, S3, Número de zapato UE: 49



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092031 49 |
| GTIN | 4043692275819 |
| Clase de artículo | 09B |

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero hecho de cuero suave de alta calidad con transpirabilidad especial. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Dotación ESD.**

Cuero nobuck suave para una sensación más suave y cómoda.

Zapato abotonado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Sexo | Caballero |
| Número de zapato UE | 49 |

Hoja de datos

| | |
|--|--|
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio |
| Clase de protección | S3 |
| Color | negro/azul |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Serie | SL |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Propiedad de la suela | Suela de rebote |
| Tipo de producto | Zapato abotonado de seguridad |