

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260923 10/11
GTIN	4045197653475
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12 mm
Longitud de la cabeza L_1	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Código ISO Soporte	AH10K STFPCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500