

Hoja de datos

Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente, Anchura: 1800mm



Datos de pedido

Número de pedido	974025 1800
GTIN	2050002086326
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero atornillado con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura a 38 mm/s (sin carga). Con función de memoria con 4 ubicaciones de memoria. Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia. Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.

Lacado:

Tablero de mesa decorativo disponible en 5 colores: Arce, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metal.

Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.

Descripción técnica

Profundidad	800 mm
-------------	--------

Hoja de datos

Peso	75 kg
Intervalo de regulación de altura	650 - 1270 mm
Anchura	1800 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Capacidad de carga máxima	70 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaqita	25 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Selección del color	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Tipo de producto	Mesa de oficina