



Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 37



Datos de pedido

Número de pedido	092204 37
GTIN	4035877935205
Clase de artículo	09P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.

- **Material superior hidrófugo de microfibra.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.**
- **Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.**
- **Resguardo de la punta resistente a la abrasión.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Descripción técnica

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Color	negro/blanco

Hoja de datos

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Serie	SPEEDY
Sexo	Caballero
Número de zapato UE	37
Propiedad	resistente al combustible
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S3S
Seguridad antiperforación	Textil
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad