

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	AH12M STFCL/L11
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	14 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500