

GARANT easyFix Flex Power, Tipo: USB



Datos de pedido

Número de pedido	957520 USB
GTIN	4069515041355
Clase de artículo	91F

Descripción

Ejecución:

Con el GARANT easyFix Flex Power, las baterías de 18 V de todos los principales fabricantes de herramientas eléctricas se convierten en bancos de potencia individuales, de modo que se pueden utilizar para diversas aplicaciones, por ejemplo, para cargar aparatos eléctricos (tamaño USB) o para ajustar la altura flexible y rápida de los bancos de trabajo (tamaño 12 V). Con cierre seguro en sistemas de pared perforada de $\square$ 9x9 mm en rejilla de 37 mm, también se puede usar para aplicaciones móviles. La Flex Power Station es totalmente compatible con el sistema de baterías CAS sin el uso de un adaptador. Para las baterías de otros fabricantes de herramientas eléctricas, se requiere un conector Scangrip n.º 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), para otras baterías de fabricantes, consulte nuestra eShop www.hoffmann-group.com y busque "Scangrip Connector". La interfaz del sistema Scangrip Connect proporciona protección automática contra descargas profundas, así como protección contra sobrecargas y monitoreo de temperatura. Con interruptor de encendido / apagado para desconectar todos los dispositivos conectados de la fuente de alimentación. Indicador de nivel de batería con 5 barras LED (se muestran niveles de batería de 10, 25, 50, 75 y 100 %). Con LED de estado: indica cuando la carga activa está conectada. Las siguientes conexiones están disponibles:

- **1 USB-C (potencia de salida máxima de 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A y PPS (Programmable Power Supply) 5 V-21 V/3 A,**
- **1 USB-C PD Power Delivery: 15 W potencia de salida máxima; 5 V/3 A,**
- **1 conector USB-A (línea de salida máxima de 15 W; 5 V/3 A).**

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Idóneo para:

Baterías AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

Los siguientes conectores:

AEG/RIDGID US n.º 03.6158C;

BERNER n.º 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE n.º 03.6140C;

BOSCH GREEN n.º 03.6141C;

DEWALT n.º 03.6142C;

EINHELL n.º 03.6143C;

FEIN n.º 03.6144C;

FESTOOL n.º 03.6153C;

FLEX n.º 03.6145C;

HAZET n.º 03.6146C;

HIKOKI n.º 03.6147C;

HILTI (21.6 V) n.º 03.6157C;

INGERSOLL n.º 03.6152C;

MAKITA n.º 03.6148C;

MILWAUKEE n.º 03.6149;

PANASONIC n.º 03.6157;

RIDGID n.º 03.6154;

RUPES n.º 03.6159;

SNAP-ON n.º 03.6151;

WÜRTH n.º 03.6150

Suministro:

Incluidas 2 placas base GARANT easyFix n.º 955820 tam. 2 para fijar en la pared perforada.

Nota:

No es adecuado para cargar baterías. Las baterías del fabricante deben cargarse con unidades de carga originales.

Descripción técnica

Cantidad de puestos de carga para USB	3
Clase de protección IP	IP 20
Anchura	185 mm
Profundidad	65 mm
Altura	125 mm
Peso	0,34 kg
Serie	easyFix

Potencia máxima de salida	90 W
Tipo de producto	Cargador

Productos adecuados

No Shop URL available for: 957520 USB