

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	18 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Código ISO Soporte	AH16Q STFCL11
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500