

Garant**Mini barra de mandrinar Acero, derecha, Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d: 12/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Clase de artículo	21V

Descripción**Ejecución:**

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279815 10
Tamaño de placa	06 mm
Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de sujeción L ₂	15,6 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 10	279815 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500