

Garant

Plaquita de corte mini para roscado interior derecha, HB720, Altura de paso: 1,5mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Altura de paso	1,5 mm
Cantidad de pasos	6 - 10
Ángulo de paso	3 grados
Aproximación mínima $h_{\min.}$	0,87 mm
Grosor de la placa T	3,8 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	6 mm
Distancia punta roscada frontal Y	0,9 mm
Distancia entre puntas y centro L_3	4,58 mm
Tipo de rosca	M/MF
Clase	HB720
Ángulo de flanco	60 grados

Norma	DIN 13
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	60 m/min	K
CuZn	adecuado	80 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		