

HOLEX**Cuchilla de torneado derecha similar a DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Vástago cuadrado: 12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 296125 12 |
| GTIN | 4045197518415 |
| Clase de artículo | 22E |

Descripción**Ejecución:**

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.

M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.º 558812).

Descripción técnica

| | |
|-------------------|----------------------|
| Vástago cuadrado | 12 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Material de corte | P20/K25 |
| Tipo de producto | Cuchilla de torneado |