



Cuchilla de tornear para interiores derecha similar a DIN 4953, HSS E, Ø de mango: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	296300 16
GTIN	4045197189066
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

HSS/E – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	30 mm
Ø de mango	16 mm
Longitud total	220 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear