

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	36,6 mm
Código ISO Soporte	A20R STF CR/L16
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500