

**LOCTITE.****Sellador de superficies, 50 ml, ID del fabricante: 5970**

## Datos de pedido

Número de pedido	083331 5970
GTIN	4058093009062
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

### Aplicación:

Silicona. Para sustituir las juntas de corcho y de papel, resistente a vibraciones.

### Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

## Descripción técnica

Resistencia funcional según	12 h
Quality Dress	LOCTITE 5970
Base química	Silicona alcoxi

Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Plástico
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Punto de inflamación	100 °C
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	resistente al aceite
Forma	pastoso
Par inicial de arranque mínimo	7 Nm
Capacidad	50 ml
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
Color	negro
intersticio máximo	0,25 mm
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador