

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	16 mm
Longitud de la cabeza L_1	26,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Código ISO Soporte	A12L STFCR/L11
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500