

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud de la cabeza L ₁	41 mm
Código ISO Soporte	A25R STFCCR/L16
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500