

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260934 16/11 |
| GTIN | 4045197653543 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Desplazamiento central L_3 | 11 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 20 mm |
| Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. |
| Longitud de la cabeza L_1 | 26,7 mm |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Código ISO Soporte | A16Q STFCR/L11 |
| Longitud total L | 180 mm |
| Longitud de sujeción L_2 | 15 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Ø de mango D_s | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500