

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud de la cabeza L_1	34,6 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Tornillo para calzo	269013 2
Desplazamiento central L_3	22 mm
Calzo	269005 7
Código ISO Soporte	A32S STF CR/L16
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	30 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Calzo Tipo 7	269005 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500