

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	49 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Desplazamiento central L_3	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 7
Código ISO Soporte	A40T STFCCR/L16
Longitud de la cabeza L_1	37,5 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	39 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 7	269005 7
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500