

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/16mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	25 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L_1	36,6 mm
Código ISO Soporte	A20R STFCL/L16
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500