

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud de la cabeza $L_1$	41 mm
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A25R STFCCR/L16
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	23 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500