

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	A32S STFCR/L16
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	34,6 mm
Calzo	269005 7
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	40 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	30 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Calzo Tipo 7	269005 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500