

Garant**TC. T 16T304, Clase: HB7020**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260986 HB7020 |
| GTIN | 4045197699794 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

TC. T 16T304 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 350 m/min |
| Rompevirutas | SM |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Aplicación principal | P |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Clase | HB7020 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304 |
| Número de cambios/cortes | 3 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |