

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/16mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260934 40/16 |
| GTIN | 4045197656063 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Código ISO Soporte | A40T STFCR/L16 |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Plaquita de corte adecuada | TC.. 16T3.. |
| Calzo | 269005 7 |
| Tornillo para calzo | 269013 2 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 |
| Desplazamiento central L ₃ | 27 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 49 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 37,5 mm |
| Longitud total L | 300 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 39 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Ø de mango D _s | 40 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 8 | 269028 8 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Tornillo para calzo Tipo 2 | 269013 2 |
| Calzo Tipo 7 | 269005 7 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |