

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A10K STFCCR/L11
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22,8 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500