

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	20 mm
Longitud de la cabeza L_1	26,7 mm
Código ISO Soporte	A16Q STFCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500