

Garant

Cinta métrica enrollable 10 uds., Longitud: 3m



Datos de pedido

Número de pedido	GG4603 3
GTIN	4069515042666
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.

Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de **Haptoprene de dos componentes**.

Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.

El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.

Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.

Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Graduación mm

Suministro:

10 cintas métricas enrollables n.º 461900 tam. 3.

Descripción técnica

Carcasa anchura	26 mm
Longitud de cinta	3 m

Carcasa longitud	62 mm
Anchura de cinta	13 mm
Calibración	G1
Carcasa altura	59 mm
Norma	EG II
Tipo de producto	Cinta métrica
USP1	Cinta métrica enrollable

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG4603 3