

Garant
Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm


Datos de pedido

Número de pedido	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	8 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVBN 1616H11
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500