

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	23 mm
Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020K11
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500