

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	10 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	SVBN 2020K11
Voladizo L_1 de los soportes neutros	32 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500