

Garant
Soporte para tronzar eco, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3Lmm

Datos de pedido

Número de pedido	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad. $12,5 \times w$ (**profundidad de tronzado hasta 37,5 mm**)

Nota:

Máximo $\varnothing = \varnothing$ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.º 273656 - 273670.

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	54 mm
Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Anchura de función L_4	21,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	37,5 mm
Ancho de tronzado w	3 mm

Longitud total L	113 mm
Serie	Eco
Ø máximo	75 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
------------------------	----------