

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Código ISO Soporte	SVHBR/L 2020K16
Calzo	269005 8
Tamaño de placa	16 mm
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 8	269005 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500