

**Tuerca de cáncamo, Ø de rosca: M20****Datos de pedido**

Número de pedido	086477 M20
GTIN	2050001741837
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Peso	0,86 kg
Ø de rosca	M20
Altura total F	90 mm
Ø interior anillo A	50 mm
Ø collar apoyo C	50 mm
Longitud de rosca tuerca E	20 mm

Ø exterior anillo B	90 mm
Medida D	20 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	6 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo